




**Original Junghans Shockproof Device**  
**Dispositif antichoc original Junghans**

**Original Junghans Shockproof Device**  
(German and foreign patents)

With conical pivots sidewise resilient. Endstone resilient on its level. Detachable jewel-setting fixed sidewise and therefore assuring a firm fitting of the olivated jewel. Particularly large and favourable oil-keeping.

**Dispositif antichoc original Junghans**  
(Brevet allemand et brevets étrangers)

Avec pivot coniquement renforcé et latéralement élastique. Contre-pivot axialement élastique. Mandrin de rubis à enlever, avec pose latéralement fixe et précise du rubis olivé du palier. Huilage favorable et volumineux.



**7 jewels = excentric seconds**  
**7 rubis = trotteuse excentrique**



**Solid lever movement J 93 – Shockproof, breakproof mainspring**

**Mouvement à ancre, massif, J 93 – Antichoc, ressort remontoire incassable**



**J 93 = 25 mm**

**Illustration 1 1/2 original size**  
**Illustration, agrandie 1 1/2 fois**

**7 jewels = centre seconds**  
**7 rubis = trotteuse centrale**

The round solid lever movement J 93, 25 mm contains many parts of the recent movement J 98 that has proved reliable.

A specially large balance ensures together with the jewelled pallet lever section and the anti-magnetic Nivarox hairspring a particularly good and continual regulation. It is assisted by the original Junghans shockproof device with its advantageous oil-keeping. Going time over 40 hours. Breakproof mainspring.

The solid, steeply bevelled frame makes it possible to use elegant cases and a simple fitting by a synoptical arrangement of the separate barrel and wheel bridge.

The solid click with turned on bearing pivot can be unbent at the side without removing the dial.

Le mouvement à ancre, rond, massif, J 93, 25 mm comporte de nombreuses pièces de notre fameux mouvement J 98.

Une balance spécialement grande garantit un réglage impeccable grâce à la marche à ancre avec levée en pierres et par le spiral Nivarox antimagnétique. Ce bon réglage est soutenu par le dispositif antichoc original Junghans de conception avantageuse pour l'huilage. Durée de marche dépassant 40 heures. Ressort remontoire incassable.

Le corps massif du mouvement, fortement biseauté, permet l'application de boîtiers élégants et un montage simple en raison d'une répartition avantageuse des ponts séparés du barillet et de la roue.

La détente du cliquet solide avec son pivot de palier tourné peut être effectuée par le côté sans enlever le cadran.