



$\frac{1}{2}$  natürlicher Größe  $\frac{1}{2}$  natural size  $\frac{1}{2}$  grandeur naturelle

**311/0087**

**311/0096**

**Metallgehäuse schwarz lackiert. Glasreif vernickelt. Zeiger unter Glas. Mit Begrenzungszeiger.**

*Metal case black lacquered. Glass rim nickelled. Hand below glass. With limitation hand.*

*Boite métal laquée noir. Réhaut nickelé. Aiguilles sous verre. Avec aiguille de limite.*

**1 polig - Klemmenanschluß. Schaltleistung: 250 V/10 Amp. oder 500 V/4 Amp.**

*1 pole - pinch connection: 250 V/10 Amp. or 500 V/4 Amp.*

*1 pôle - raccordement par bornes. Rendement: 250 V/10 Amp. ou 500 V/4 Amp.*

	<b>311/0080</b>	<b>311/0081</b>	<b>311/0086</b>	<b>311/0087</b>	<b>311/0088</b>
<b>Gangdauer:</b>	<b>60 Sek.</b>	<b>120 Sek.</b>	<b>30 Min.</b>	<b>60 Min.</b>	<b>120 Min.</b>
<i>Going time:</i>	<i>60 sec.</i>	<i>120 sec.</i>	<i>30 min.</i>	<i>60 min.</i>	<i>120 min.</i>
<i>Durée de marche:</i>	<i>60 sec.</i>	<i>120 sec.</i>	<i>30 min.</i>	<i>60 min.</i>	<i>120 min.</i>

**2 polig - Klemmenanschluß. Schaltleistung: Wie oben.**

*2 poles - pinch connection: 250 V/10 Amp. or 500 V/4 Amp.*

*2 pôles - raccordement par bornes. Rendement: Voir plus haut.*

	<b>311/0090</b>	<b>311/0091</b>	<b>311/0096</b>	<b>311/0097</b>	<b>311/0098</b>
<b>Gangdauer:</b>	<b>60 Sek.</b>	<b>120 Sek.</b>	<b>30 Min.</b>	<b>60 Min.</b>	<b>120 Min.</b>
<i>Going time:</i>	<i>60 sec.</i>	<i>120 sec.</i>	<i>30 min.</i>	<i>60 min.</i>	<i>120 min.</i>
<i>Durée de marche:</i>	<i>60 sec.</i>	<i>120 sec.</i>	<i>30 min.</i>	<i>60 min.</i>	<i>120 min.</i>

**Handhabung siehe Rückseite — For manipulation please refer to the back — Maniement: au dos**